

FCS Height Adjustable Loop Hanger, 4" Pipe, DN100, 114 mm, M10 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

FCS0400M10

VLASTNOSTI

Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger

Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe

Package includes all necessary hardware for installation



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 597976

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Pipe Size: 4"

NB/DN: 100

Outer Diameter (OD): 114 mm

Rod Size (RS): M10

Width (W): 10 mm



A: 206 mm

B: 112 mm

C: 55 mm

Static Load: 3500N

Wrench Size: 15 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

