

# HD Heavy Duty Pipe Clamp, 19–23 mm OD, 1/2" Pipe, 15 DN, M8, M10 Rod



## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**HDI023**

## VLASTNOSTI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

Easy open flange for pipe sizes less than 4"

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1



## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577034

Materiál: Ocel;EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Barva: Black

Outer Diameter (OD): 19 - 23 mm

Pipe Size: 1/2"

NB/DN: 15

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 6 mm



Screw Diameter metric (Sc): M6

Screw Length (L): 30mm

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

