

HD Heavy Duty Pipe Clamp, 24–28 mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN, M8, M10 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

HDI028

VLASTNOSTI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

Easy open flange for pipe sizes less than 4"

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577035

Materiál: Ocel;EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Barva: Black

Outer Diameter (OD): 24 - 28 mm

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 6 mm



Screw Diameter metric (Sc): M6

Screw Length (L): 30mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

