

HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 54–59 mm OD, M8, M10 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

HDN059

VLASTNOSTI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577008

Nut Included: Yes

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 54 - 59 mm

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 30 mm


Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 6 mm

Screw Diameter metric (Sc): M6

Screw Length (L): 30mm

Static Load: 2000N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

