


Internal Strut Beam Clamp

KATALOGOVÉ ČÍSLO

INC8

VLASTNOSTI

Mounts strut within beams



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 336290

Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Strut Type: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Screw Diameter (Sc): 8



Screw Length (L): 25mm

Torque (TQ): 6 N·m

Static Load: 450N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to accommodate the clamps.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

