

Rubber Profile for C-Channel, E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 Channel, 30 m



KATALOGOVÉ ČÍSLO

ISOE01

VLASTNOSTI

EPDM insulation profile to prevent contact between support and ventilation duct

For use with C-Profiles

Can be used with threaded rods up to M10

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 400914

Materiál: EPDM-SBR Rubber

Temperature: -50 to 110 °C


Channel Type: E0;E0L;E1;E2;E2L;E3;E4

Length (L): 30m

Height (H): 6 mm

Width (W): 31 mm

Hole Size (HS): 8.5 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

