

J-TI/T Rod to C Purlin Clip, Spring Steel, M10 Hole, Threaded, 4–6.5 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

J2M10TI

VLASTNOSTI

Attaches to joists and C purlin

Supports threaded rod

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 175060

Materiál: Spring Steel

Povrchová úprava: nVent CADDY Armour


Hole Size (HS): 10 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 4.0 - 6.5 mm

A: 10 mm Min

Static Load: 700N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

