

Strut Cantilever Arm Type A, Slotted, S316, 2.5mmx300mmx41mmx41mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

KA25H0300S6

VLASTNOSTI

Slotted channel

Welded on flat mounting plate

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 311694

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Materiál: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 300mm

Height (H): 133 mm

Width (W): 50 mm

A: 22 mm



B: 41 mm

C: 41 mm

D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

