


Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

KCC25H0600HD

VLASTNOSTI

Welded back to back on flat mounting plate



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 311825

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 600mm

Height (H): 133 mm

Width (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm




C: 41 mm

D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Thickness (T): 2.5 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

