

# KP T-Bolt for C-Channel E0/E0L/E1, M8 Screw, 30 mm Screw



## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**KP2708030**

## VLASTNOSTI

For use with C-Profiles

Pre-mounted with large washer and nut

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 590076

Channel Type: E0;E0L;E1

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 30mm

A: 25 mm



B: 14 mm

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E0                                    | 1300 N           |
| E0L                                   | 800 N            |
| E1                                    | 1900 N           |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

