

Oval Pipe Clamp with Nut, 12, 15 DN, M8, M10 Rod

KATALOGOVÉ ČÍSLO

MXOVDN1215EG



VLASTNOSTI

Designed to support pre-insulated twin tubes and integrated power cable for solar heat collectors

Shape of clamp provides a stable attachment to wall or ceiling

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 401244

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

NB/DN: 12; 15

Rod Size (RS): M8;M10

A: 43 mm

B: 78 mm

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 20mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

