

OCDC-Ti/T Deck Threaded Rod Hanger, M8 Hole, Threaded, 1–2.5 mm Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

OCDCTIM8

VLASTNOSTI

Attaches to decking without having to drill or punch holes

Supports threaded rod

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 160720

Materiál: Spring Steel


Povrchová úprava: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 8 mm

Hole Type: Threaded

Flange Thickness (FT): 1.0 - 2.5 mm

Static Load: 400N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

