

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Rod, Steel, EG, M8, M10 Rod, 120 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PBRM8M10L120

VLASTNOSTI

Light duty with two holes and one nut/adaptor



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 587140

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 8;10

Length (L): 120mm



Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

A: 81 mm

B: 18 mm

C: 11 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

