

PBF Two Hole Base Plate for Threaded Pipe, 1/2" Gewinde, 120 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PBT050L120

VLASTNOSTI

Medium duty with two holes and one nut/adaptor



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 587120

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Gewinde (G): 1/2"

Length (L): 120mm


Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

A: 81 mm

B: 18 mm

C: 11 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

