

Rooftop Pyramid H-Frame Post Base, Foam

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PHB

VLASTNOSTI

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Mounting hardware pre-installed in bases

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 360422

Materiál: Ocel;Polypropylene;Polyetylen

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Rooftop Interface: Foam

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Height (H): 117 mm



Length (L): 314mm

Width (W): 314 mm

Surface Area: 0.09m²

Unit Weight: 1.8 kg

Static Load: 3335N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

