

C-Channel U-Shaped Washer, 39 mm x 17.5 mm, 8.5 mm Hole



KATALOGOVÉ ČÍSLO

PLNE3408

VLASTNOSTI

U-shaped wrap around washer

For use with C-Profiles

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 588280

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

A: 39 mm



B: 30 mm

C: 17.5 mm

Thickness (T): 3 mm

Hole Size (HS): 8.5 mm

Channel Type: E2;E3;E4



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

