

Rooftop Pyramid ST Adjustable Strut Support, 406 mm x 178–457 mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

PSA16AH18

VLASTNOSTI

Height adjustability provides effective navigation of pipe, conduit, duct and cable tray around obstructions

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 360469

Materiál: Polyetylen;Polypropylene;Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -45 to 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 406 mm

Length 2 (L2): 483 mm



Height (H): 178 - 457 mm

Width (W): 203 mm

Surface Area: 91613mm²

Unit Weight: 3 kg

Static Load: 6670N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

