

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp, 21.3–60.3 mm OD



KATALOGOVÉ ČÍSLO

PTF2C

VLASTNOSTI

Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps

Clamps come in two different sizes to fit project needs

Plastic clamps and base will not corrode pipe

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 360485

Materiál: Nylon

Temperature: -45 to 65 °C



Outer Diameter (OD): 21.3 - 60.3 mm

Length (L): 81.3mm

Width (W): 19.1 mm

A: 9.5 mm

Unit Weight: 0.02 kg



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

