

PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 188–194 mm OD

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PXI194S6

VLASTNOSTI

Includes male/female combination nut

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 578540

Materiál: Stainless Steel 316 (EN 1.4401); EPDM-SBR Rubber

Temperature: -50 to 120 °C

Outer Diameter (OD): 188 - 194 mm

Rod Size (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2.5 mm



Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 30mm

Static Load: 3500N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

