

PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, S316, 74–79 mm OD, 1/2" Thread, 31 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PXN079S6

VLASTNOSTI

Includes male/female combination nut

Heavy duty



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577560

Nut Included: Yes

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Outer Diameter (OD): 74 - 79 mm

Pipe Size: 2 1/2"

NB/DN: 65

Rod Size (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"



Width (W): 31 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 8

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 2500N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

