

PX NI HD Pipe Clamp w/Ext. Thread, Steel, EG, 87–92 mm OD, 1/2" Thread, 31 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PXN092EG

VLASTNOSTI

Includes male/female combination nut

Heavy duty



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 577180

Nut Included: Yes

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 87 - 92 mm

Pipe Size: 3"

NB/DN: 80

Rod Size (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"


Width (W): 31 mm

Thickness (T): 2.5 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 2500N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

