

Quick Strut Nut, M6 Rod

KATALOGOVÉ ČÍSLO

QSNM6EG

VLASTNOSTI

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 592900

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 6

A: 6 mm

B: 4 mm

C: 41 mm




Static Load 1 (F1): 2000N

Static Load 2 (F2): 2000N

Static Load 3 (F3): 2000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

