

nVent CADDY Speed Link LD with Hook, S304, 1.5 mm Wire, 10 m Length



KATALOGOVÉ ČÍSLO

SLD15L10S

VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 195945

Materiál: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 10m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm



Static Load: 195N

Height (H): 19 mm

Width (W): 12.7 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

