

nVent CADDY Speed Link SLK with Loop, 2 mm Wire, 3 m Length



KATALOGOVÉ ČÍSLO

SLK2L3LP

VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled loop end fitting

Easy and flexible solution attaches to building structures

Wire rope wraps around structure and through loop for quick installation

Ideal for attaching to purlins, beams and other structural members

Works well in tight or confined spaces

Loop attaches directly to pipe, ductwork or other hanging assemblies



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 196544

Materiál: Ocel; Polypropylene; Zinc Alloy

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 101.6mm


Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 440N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

