

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 3 m Length

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SLK2L3WA6

VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH & Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 196735

Materiál: Ocel; Polypropylene; Zinc Alloy

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 54mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm




Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 300N

Drill Bit Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 31mm

Embedment Depth: 25 mm Min



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

