

nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 2 mm Wire, 5 m Length

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SLK2L5DW6

VLASTNOSTI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled drop wire clip end fitting for catenary cable

Can be used to hang services from catenary cable or act as an intermediate support to reduce sag and tension

Easily snaps onto catenary cable and locks in place when closed

Tool-free clip can be hand-closed on the catenary wire



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 196839

Materiál: Ocel;Spring Ocel;Polypropylene;Zinc Alloy

Povrchová úprava: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 5m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 440N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

