


nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device, 1.5–2 mm Wire



KATALOGOVÉ ČÍSLO

SLK2R10

VLASTNOSTI

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 196770

Materiál: Ocel; Polypropylene; Zinc Alloy

Wire Rope Diameter: 1.5 - 2 mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

