


SNSW Flanged Nut, M10 Rod, 42.4 mm dia

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SNSWM10



VLASTNOSTI

Ideal for retrofit projects, such as trapeze installations, where disassembly of the support system is not desired

Use as a stopper when installing nVent CADDY Rod Lock assemblies

Can be easily installed, removed, and repositioned at any location along the threaded rod

Ready to use out of the box and eliminates multiple pieces of standard hardware

Functions as a hex nut and flat washer combined

Washer is wide enough to work with standard strut channel profiles

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 390102

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 10

Diameter (Ø): 42.4 mm

Výška (H): 20mm



Wrench Size: 20 mm

Flange Thickness (FT): 6.5 mm

Static Load: 1557N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

For use on plain and electro zinc plated hardware only.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

