

Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1" Pipe, DN25

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SOSR100



VLASTNOSTI

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks

Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood

Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement

UL® Listed as both a hanger and pipe restraint

Complies with static load requirements of NFPA® 13

Includes mounting screws

Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 597806

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Pipe Size: 1"

NB/DN: 25

Hole Size (HS): 5.1 mm



A: 75 mm

B: 94 mm

C: 25.4 mm

Thickness (T): 1.3 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

