

SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1 1/2" Pipe, 40 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SOSR150



VLASTNOSTI

- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks
- Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood
- Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement
- UL® Listed as both a hanger and pipe restraint
- Complies with static load requirements of NFPA® 13
- Includes mounting screws
- Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 597808

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Pipe Size: 1 1/2"

NB/DN: 40

Hole Size (HS): 5.1 mm



A: 98 mm

B: 114 mm

C: 25.4 mm

Thickness (T): 1.61 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

