

# Strut Nut with Spring, Channel Type A, Steel, EG, M10 Rod, 8 mm



## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**SPRAM10EG**

## VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 315105

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized



Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 8 mm

Torque (TQ): 55 N·m

| Pull-Out Strength |                   |        |        |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Part Number       | Channel Thickness |        |        |
|                   | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRAM6xx          | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx          | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx         | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx         | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx        | 5670 N            | 5050 N | 4440 N |



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

