

Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, EG, M10 Rod



KATALOGOVÉ ČÍSLO

SPRCM10EG

VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 315065

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized



Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 8 mm

Torque (TQ): 55 N·m

Pull-Out Strength			
Part Number	Channel Thickness		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

