

Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, Hot-dip galvanized, M10 Rod

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SPRCM10HD

VLASTNOSTI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 315060

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized



Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 8 mm

Torque (TQ): 55 N·m

Pull-Out Strength			
Part Number	Channel Thickness		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

