

Heavy Duty Pipe Clamp, Painted, Red Oxide, 20.5–22 mm OD, 1/2" Pipe, 15 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SSG022R0

VLASTNOSTI

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 574600

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Painted;Red Oxide

Outer Diameter (OD): 20.5 - 22 mm

Pipe Size: 1/2"

NB/DN: 15

Hole Size (HS): 6.6 mm

Screw Diameter (Sc): 6 mm

Screw Length (L): 20mm

Static Load: 1000N




Width (W): 23 mm

Thickness (T): 3 mm

A: 46 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static load refers to a complete set of Heavy Duty Pipe Clamps held in place with indicated screws per ISO 4014 and corresponding hex nuts per ISO 4032 (for further information, please refer to Standard SSG 7075E).



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

