

Strut and Rod Beam Clamp, M10 Rod, 50 mm Max Flange



KATALOGOVÉ ČÍSLO

STCB10M

VLASTNOSTI

Multifunctional beam clamp suitable for strut channel or threaded rod

Bolt included

Requires installation in pairs

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 181580

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized



Strut Type: A (41 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 50 mm Max

A: 71 mm

Static Load: 1350N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

