


Strut to Strut Connector



KATALOGOVÉ ČÍSLO

STS

VLASTNOSTI

Consists of two half castings, nut and bolt

Allows for bolting two strut channels back to back through the slots

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 315450

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12.7 mm



Torque (TQ): 7 N·m

Static Load: 4900N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

