

USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, EG, 27.9–28.9 mm OD



KATALOGOVÉ ČÍSLO

USC028EG

VLASTNOSTI

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 712070

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 27.9 - 28.9 mm

Width (W): 32 mm

Thickness (T): 1.5 mm

Static Load: 2000N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

