

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket, 165 mm



KATALOGOVÉ ČÍSLO

WBT100CBRKT

VLASTNOSTI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 820310

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Length 1 (L1): 137 mm

Length 2 (L2): 165 mm

Width (W): 54 mm

Height (H): 190 mm

Static Load: 327N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

