

PEMSA Wire Basket Tray Cable Outlet, PG


KATALOGOVÉ ČÍSLO

WBTCBLOUT

VLASTNOSTI

Easy to install

Allows for easy exit angle adjustment (from 0 to 90 degrees)



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 820800

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Pregalvanized

Length (L): 216mm


Width 1 (W1): 85 mm

Width 2 (W2): 150 mm

Thickness (T): 1.5 mm

Hole Size 1 (HS1): 7 - 20 mm

Hole Size 2 (HS2): 3 - 30 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

