

PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support, M8–M10 Hole

KATALOGOVÉ ČÍSLO


WBTQCTRSPRTM10

VLASTNOSTI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant



VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 820425

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized


Length (L): 59mm

Width (W): 35 mm

Height (H): 5 mm

Hole Size (HS): 8 - 10 mm

Static Load: 833N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

