


Strut Beam Clip, Steel, HDG, 16 mm Max Flange, 13 mm Hole, w/Screw



KATALOGOVÉ ČÍSLO

ZT605HD

VLASTNOSTI

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut

FM® Specification Tested

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 313260

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Hole Size (HS): 13 mm

Length (L): 49mm

Thickness (T): 6 mm



Width (W): 40 mm

Static Load: 2040N

Screw Included: Yes

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

