

Strut Beam Clamp with U-Bolt, Steel, HD, A, AA, D, E Strut



KATALOGOVÉ ČÍSLO

ZTA602HD

VLASTNOSTI

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 388006

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Hot-Dip Galvanized

Strut Type: A (41 x 41 mm);AA (83 x 41 mm);D (62 x 41 mm);E (83 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10

Flange Thickness (FT): 18 mm Max

Width (W): 80 mm

Thickness (T): 6 mm

A: 24 mm



B: 45 mm

C: 140 mm

Static Load: 5000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

