

Flexible Plastic Conduit Clamp with Plug



VLASTNOSTI

Push-in installation of conduit

Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp

Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete or brick

Low profile allows for installations in tight spaces


Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

