

# H-PIN Conduit to Flange Clip



## VLASTNOSTI


Supports conduit from beam

Requires only a hammer to install

**Materiál:** Spring Steel  
**Povrchová úprava:** nVent CADDY Armour

## SPECIFIKACE

| Katalogové číslo | Article Number | Outer Diameter (OD) | Flange Thickness (FT) | Ultimate Static Load (F) |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 12P4IN           | 175320         | 22 - 30 mm          | 2 - 3 mm              | 110N                     |
| 8P24IN           | 175300         | 18 - 22 mm          | 3 - 8 mm              | 110N                     |
| 8P58IN           | 175310         | 18 - 22 mm          | 8 - 14 mm             | 110N                     |



### UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

