

Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount



VLASTNOSTI

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install



SPECIFIKACE

Table 1/2



Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)	Static Load 1 (F1)
EM1318	170075	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N
EM24	170050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58R5	191027	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Flange Thickness (FT)	Rod Size (RS)	Static Load 1 (F1)
EM58SP25	172180	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)	Certifications
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

