


Hold Down Bracket



VLASTNOSTI

Secures SPEEDWAY Cable Ladder to structural elements

Snap-over installation for securing horizontal runs only

Low profile allows for installations in tight spaces





SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	A	Hloubka (D)	Thickness (T)
CLSW4HDBG	842040	Ocel	Hot-Dip Galvanized	40 mm	68mm	2 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Height (H)	Width (W)
CLSW4HDBG	842040	112 mm	40 mm



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

