


Horizontal Adjustable Coupler



VLASTNOSTI

Provides high-strength joint with SPEEDWAY Cable Ladder profile

Extended geometry allows greater cable ladder joint adjustments

Installs quickly and easily with included hardware


Multiple slots allow for field adjustments



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	A	B	C
CLSW4HACGA	842020	Ocel	Hot-Dip Galvanized	190 mm	62 mm	2 mm

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

