

KP T-Bolt for C-Channel E4



VLASTNOSTI

For use with C-Profiles

Pre-mounted with large washer and nut

Channel Type: E4
Povrchová úprava: Electrogalvanized
Materiál: Ocel



SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Article Number	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	A	B
KP3810035	590207	10	35mm	30 mm	23 mm
KP3808040	590210	8	40mm	30 mm	23 mm

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E4	2600 N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

