

Multi-Function Clip



VLASTNOSTI

Provides attachment of electrical boxes

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications



SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Velikost drátu	Flange Thickness (FT)
4Z34	170650	Spring Steel	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm




Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Hole Size (HS)	Screw Included	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
4Z34	170650	6.5 mm	No	110N	90N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

