

nVent CADDY Pyramid H-Frame Post Base



VLASTNOSTI

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Mounting hardware pre-installed in bases

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels

SPECIFIKACE

Table 1/3



Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Temperatura	Static Load Safety Factor	Rooftop Interface
PHB	360422	Ocel, Polypropylene, Polyetylen	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54.4 °C	3:1	Foam

Table 2/3

Katalogové číslo	Article Number	Strut Type	Height (H)	Length (L)	Width (W)	Surface Area
PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²

Table 3/3

Katalogové číslo	Article Number	Unit Weight	Static Load
PHB	360422	1.8 kg	3335N



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

